

Onetime Disposable Mop

För torr- och fuktstädning




NORDEX

Högeffektiv engångsmopp

Den unika strukturen och kanalsystemet gör att moppen har låg friktion för bästa ergonomi. Den ger samtidigt ett optimalt rengöringsresultat. Moppens unika struktur tar effektivt bort smuts och damm från ytan. Mellanplatta behöver inte användas - fäst moppen direkt på moppstativet. Används torr eller fuktig på de flesta släta underlag.

Unik struktur med kanaler för uppsamling av lös smuts. Den unika strukturen gör att moppen har låg friktion för bästa ergonomi.



Små mikrohål för optimal smutsupptagning

Fuktbärare i moppen

Tjockleken på moppen gör att det inte är nödvändigt att använda mellanplatta. Kan med fördel fästas direkt på moppstativet.



Baksida med tydligt markerat fäste för moppstativ med kardborre

Finns i två storlekar. 40cm och 60cm



Onetime Disposable Mop, 40 cm 20p

Används torr eller fuktig

Högeffektiv rengöring

| | |
|-------------------|----------|
| Prisgrupp | 5T |
| Enhet | 1 frp |
| Minsta lev. enhet | 1 |
| Enhet/kart | 12 |
| Enhet/varv | 84 |
| Enhet/pall | 336 |
| Art. nr | 62532461 |



Onetime Disposable Mop, 60 cm 20p

Används torr eller fuktig

Högeffektiv rengöring

| | |
|-------------------|----------|
| Prisgrupp | 5T |
| Enhet | 1 frp |
| Minsta lev. enhet | 1 |
| Enhet/kart | 12 |
| Enhet/varv | 60 |
| Enhet/pall | 240 |
| Art. nr | 62532462 |



Användarinstruktion

Onetime Disposable Mop är din problemlösare

Onetime Disposable Mop 40, 60 cm

- + Högeffektiv
- + Låg friktion - fuktig och torr
- + Mikrohål för optimal smutsupptagning
- + Unikt struktur- och kanalsystem
- + Fuktbärare
- + Extra tjock, kan fästas direkt på kardborrestativ utan mellanplatta.
- + Tydligt markerad baksida och kardborrefäste (blått)



Rengöringsområden:

- Sjukhus
- Vårdinrättningar
- Äldreboenden
- Tandvårdsmottagningar
- Vårdcentraler
- Apotek
- Kontor
- Fastigheter
- Butiker
- Daghem
- Skolor

Fördelar

- Hög rengöringsförmåga
- Låg friktion för bättre ergonomi
- Hög smutsupptagningsförmåga
- Hög absorptionsförmåga
- Används torr eller fuktig
- Hygienisk: 1 mopp till ett rum = ingen korskontaminering
- Färre transporter
- Inga tvättkostnader

Instruktion

Används torr eller fuktig.
Förfukta mopparna i en mopplåda eller i en hink eller påse.
Tillsätt 50-100 ml vatten per mopp.
Avverkningsyta ca 20-40m² per mopp.
Sorteras som brännbart avfall.

Absorbtion > 200ml